



✓ PC連動型 日時つきデータをCSV出力

アルコール 検知器

BS-ALC-EK969



製品特長

✓ 2500件分の測定データ記録

本体に日時付きで最大2500件の測定データを保存、履歴確認が簡単




✓ 検出濃度に応じた3段階表示

アルコール濃度に応じ、色と音で3段階通知

0.00~0.09

0.10~0.24

0.25以上



※表示上の分解能は0.05mg/Lです。

✓ データ転送で簡単PC連動

USB接続でPCにデータを即座に転送。アプリ不要。CSV形式で管理もスムーズ

Excelでの表示例


index	time	result(mg/L)
1	2024/06/20 16:11:00	0.25
2	2024/06/20 16:11:29	0
3	2024/06/20 16:12:08	0.25
4	2024/06/20 16:12:38	0.25

✓ 吹きかけ式・ストロー式対応


吹きかけで素早く、ストローでより正確な測定。家庭用のストローの差し込みが可能(口径6mm)



※ストローは別途購入が必要です。



型番	BS-ALC-EK969
センサータイプ	半導体ガスセンサー
測定方法	吹きかけ方式またはストロー方式 (ストローは別途購入)
センサー寿命・保証期間	2500回または1年どちらか早い方
使用回数カウント	2500回分カウント
吹き込み口 口径	約6mm
ウォームアップ時間	約15秒
吹きかけ時間	約10秒
データ出力形式	CSV
吹き込み検知機能	あり
測定範囲	0.00-0.95mg/L(分解能0.01mg/L)
使用温度範囲	0℃～35℃
保管温度範囲	-10℃～50℃
電源	単4アルカリ乾電池×2本(電池別売り)
付属品	収納ポーチ×1、 USB Type-C データ転送ケーブル×1
本体寸法	120×38×20mm
本体重量	46g(電池含まず)



※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転可否を判断するものではありません。

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>